

# BESKONTAKTNI BEZBEDNI INDIKATOR FAZE

## KEW 8035



- Nova tehnologija dozvoljava sigurno testiranje, bez potrebe direktnog kontakta između sondi i žica pod naponom.
- Izolovane krokodil štipaljke mogu se prikačiti na izolovane kablove od  $\varnothing$  2,4 do 30mm.
- Rotacija faze je prikazana pomoću rotirajućeg osvetljenja LED-ova i logičkih čujnih tonova.
- Instrument može biti fiksiran na metalnu ploču pomoću magneta na zadnjoj strani.
- Širok merni opseg za trofazne instalacije od 70V do 1000V AC.
- *Super brightness* funkcija dozvoljava jasnu LED indikaciju i na sunčevom svetlu.
- Zadovoljava IEC 61010-1 CAT.IV 600V i CAT.III 1000V.

**Bezbedno testiranje  
bez direktnog kontakta  
sa žicama pod naponom !!!**

Funkcije	Rotacija faze (U smeru kazaljke na satu ili u kontrasmernu), prisustvo otvorene faze
Način detekcije	Elektrostatička indukcija
Opseg mernog napona	od 70 do 1000V AC između faza (sinusni talas, kontinualni ulaz)
Opseg otvora štipaljki	od $\varnothing$ 2,4 do 30mm izolovane žice (poprečni presek od 1,5 to 325mm <sup>2</sup> približno)
Opseg merne frekvencije	45 do 66Hz
Rotacija faze	U smeru okretanja kazaljke na satu : Zelena strelica LED-ovi "rotiraju" u smeru okretanja kazaljke na satu, Zeleni simbol "CW" se pali, Isprekidan zvučni signal U kontrasmernu okretanja kazaljke na satu : Crvena strelica LED-ovi "rotiraju" u kontrasmernu okretanja kazaljke na satu, Crveni simbol "CCW" se pali, Kontinualni zvučni signal
Vizuelna indikacija	pomoću LED-ova sa <i>Super brightness</i> funkcijom
Radni uslovi	Temperature/Vlažnost vazduha opsezi -10 do 50°C, 80% (bez kondenzacije)
Uslovi odlaganja	Temperature/Vlažnost vazduha opsezi -20 do 60°C, 80% (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	Alkalne baterije (LR6)×4 ※Kontinualna upotreba: približno 100 sati (automatsko gašenje za oko 10 minuta)
Upozorenje na stanje baterija	Power LED treperi ako je napon baterije premali.
Test kablovi	Dvostruko izolovani kablovi, dužine približno 70cm
Kod boja	L1(U) : Crvena L2(V) : Bela L3(W) : Plava
Standardi	IEC61010-1 CAT.IV 600V,CAT.III 1000V Pollution degree2 IEC61326-1
Dimenzije/ Težina	112(L)×60(W)×36(D)mm / približno 380g
Dodaci uključeni u komplet	Torbica za nošenje, Alkalne baterije(LR6)×4, Uputstvo za upotrebu

#### Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2 Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat

tel: 011/ 2181 609, tel/fax: 011/ 3286 445, e mail: [office-beograd@melcobuda.co.yu](mailto:office-beograd@melcobuda.co.yu) , [budimir.melcobuda@gmail.com](mailto:budimir.melcobuda@gmail.com)

[www.melcobuda.co.yu](http://www.melcobuda.co.yu) , [www.kyoritsu-instrumenti.com](http://www.kyoritsu-instrumenti.com) , [www.termovizija.com](http://www.termovizija.com)

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija

tel:+381 35 612 916, fax:+381 35 613 319, mob. +381 63 8003370 e mail: [office@kyoritsu-instrumenti.com](mailto:office@kyoritsu-instrumenti.com) , [office@melcobuda.co.rs](mailto:office@melcobuda.co.rs)

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach