


AC/DC Digitalna merna klešta

KEW

2009R

- CAT.IV merna klešta koja mogu meriti napone i struje i u kolima veoma velike i veoma male snage.
- Precizna True-RMS očitavanja AC struje ili napona sa izobličenim talasnim oblicima.
- Mogu meriti AC i DC struje do čak 2000A.



| | |
|----------------------|---|
| AC A | 400.0/2000A ±1.3%rdg±3dgt (0~400.0A, 150~1700A) (45~66Hz) ±2.0%rdg±5dgt (0~400.0A, 150~1700A) (20Hz~1kHz) ±2.3%rdg±3dgt (1701~2000A) (45~66Hz) |
| DC A | 400.0/2000A ±1.3%rdg±2dgt |
| AC V | 40.00/400.0/750V ±1.0%rdg±3dgt (45~66Hz) ±1.5%rdg±5dgt (20Hz~1kHz) |
| DC V | 40.00/400.0/1000V ±1.0%rdg±2dgt |
| Ω | 400.0/4000Ω ±1.5%rdg±2dgt (Elektronska zaštita (bez osigurača) do čak 600V) |
| Provera kontinuiteta | Zvuk se oglašava ispod 20Ω |
| Hz | 10.0 ~ 4000Hz ±1.5%rdg±5dgt (Ulazna osetljivost Struja: više od 40A Napon: više od 10V) |
| Izlaz | Rekorder : DC400mV prema AC/DC400.0A DC200mV prema AC/DC2000A |
| Izdrživi napon | 6880V AC za 5 sekundi |
| Veličina provodnika | Ø55mm maksimalno |
| Primenjeni standardi | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V Pollution degree 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1, IEC 61326-2-1 |
| Izvor napajanja | R6 (1.5V) × 2 |
| Dimenzije | 250(L) × 105(W) × 49(D)mm |
| Težina | Oko 540g (sa baterijama) |
| Dodaci | 7107 (Test pipalice), 8201 (Izlazni priključak), 9094 (Futrola) R6 (AA) (1.5V) × 2, Uputstvo za upotrebu |
| Opciono | 8008 (Multi-Tran) (samo za AC), 7014 (Izlazni kabl) |

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, tel/faks: 011/ 3286 445, skype: Milorad Saric
e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs , budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com , office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach